



근접 센서 SMPO-8E

Part Number: 178563

FESTO

공압, T-슬롯을 포함한 드라이브용, 마운팅 키트 미포함.
별도의 마운팅 부품 SMB-8E 필요 (파트넘버 178230)



자료 시트

특징	값
디자인	T-슬롯용
재질 사항	RoHS 에 승인
측정 원리	자석
작동 압력	2 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6.4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
주변 온도	-15 ... 60 °C
스위칭 값의 반복정확도	+/- 0,2 mm
스위치-On 시간	22 ms
스위치-Off 시간	52 ms
마운팅 형태	관통 홀 포함 액세서리 포함 상부에서 슬롯으로 삽입가능
밸브 기능	3/2
공압 연결구	M5
제품 중량	11 g
하우징 소재	알루미늄 PA 아노다이징 고합금 강철, 부식방지
작동 상태 표시	광원
보호 등급	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L