


소켓
FBSD-GD-13,5
Part Number: 18496

FESTO

밸브 및 밸브/센서 터미널에 필드 버스 연결용.



자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 61076-2-101 EN 61984
마운팅 형태	슬리브 너트 포함
조립 위치	어디든
제품 중량	40 g
전기 연결	4-핀 일자형 소켓 / 볼트 단자대 EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 A타입 M12x1
작동 전압 범위 DC	<= 250 V
작동 전압 범위 AC	<= 250 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
서지 강도	2.5 kV
케이블 패킹 연결	Pg13,5
허용 가능 케이블 직경	10 ... 12 mm
종단 단면	0.75 mm ²
보호 등급	IP67
주변 온도	-40 ... 85 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	PA-강화
하우징 색상	흑색
유니언 너트 소재	아연 다이캐스트 니켈 도금
전기 접촉 소재	청동 범위 측정: 24 비트