


# 소켓 콘넥터 FBSD-WD-7

Part Number: 18524

FESTO

밸브 및 밸브/센서 터미널에 필드 버스 연결용.



## 자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 61076-2-101 EN 61984
마운팅 형태	슬리브 너트 포함
조립 위치	어디든
제품 중량	25 g
전기 연결	디자인 A M12x1 4-핀 각형 소켓 / 볼트 단자대
작동 전압 범위 DC	<= 250 V
작동 전압 범위 AC	<= 250 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
서지 강도	2.5 kV
케이블 패킹 연결	Pg7
허용 가능 케이블 직경	4 ... 6 mm
종단 단면	0.75 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP67
주변 온도	-40 ... 85 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 저전압 가이드라인에 대응
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징에 대한 재질 정보	PA-강화
하우징 색상	흑색
잠금 너트에 대한 재질 정보	아연 다이캐스트 니켈 도금
크림프 콘넥터용 재질 정보	청동 변위 측정: 24 비트