

서비스 유니트 FRC-1/8-D-MINI-KF



Part Number: 185839

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

수동 on/off 밸브, 필터 압력조절기, 윤활기, 소켓없는 솔레노이드 코일 24 V DC on/off 밸브, 압력 증강 밸브 및 압력 스위치 포함
소켓 없는 분배 모듈, 마운팅 브라켓 포함으로 구성.
수동 배수기 및 금속 보호망.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면 찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
시리즈	D
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	수동 회전
디자인 구조	분기 모듈 압력 센서 On/Off 밸브 압력 게이지 포함 필터 압력 조절기 비례 표준 분류 윤활기 안전 시동 밸브
최대 응축수 용량	22 cm3
바울 보호망	금속 바울 보호망
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	3 ... 16 bar
압력 조절 범위	2.5 ... 12 bar
최대 압력 Hysteresis	0.2 bar
표준 공칭 유량	530 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-] 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:-] 가스 주입
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1,800 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 읍선
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
하우징 소재	아연 다이캐스트
보울 소재	PC