


Y-원터치 피팅 QSYLV-G1/8-6

Part Number: 186209

FESTO

360° 방향조정, 외부 6 각이 있는 수나사



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 사이즈 | 표준 |
| 공칭 사이즈 | 3.5 mm |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입 | 씰링 링 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 | L-shape, 2-way, parallel |
| 컨테이너 사이즈 | 1 |
| 디자인 구조 | Push/Pull 원리 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.4 MPa |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 203 psi |
| 해양 등급(Maritime classification)p | 인증서 확인 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] www.festo.com에서의 제조업체 선언에 따른 용수 |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 용력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -10 ... 80 °C |
| 공칭 조임 토크 | 7 Nm |
| 공칭 조임 토크의 공차 | ± 20 % |
| 제품 중량 | 31 g |
| 출력의 수량 | 2 |
| 공급 라인의 수량 | 1 |
| 마운팅 형태 | 외부 육각형 할로우 볼트 |
| 공압 연결구, 포트 1 | 수 나사산 G1/8 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 외경 6mm 튜브용 |
| 해제 링의 색상 | 청색 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징 소재 | PBT |
| 중공 볼트 소재 | 니켈 도금 황동 |
| Release ring 소재 | POM |
| 튜브 씰 소재 | NBR |
| 튜브 고정 클로 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |