

# 필터 LF-1/4-D-MIDI

Part Number: 186459

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

바울 보호망.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.

FESTO



## 자료 시트

| 특징              | 값  |
|-----------------|--|
| 사이즈             | MIDI                                       |
| 시리즈             | D  |
| 조립 위치           | 수평 +/- 5                                   |
| 필터 등급           | 40 µm                                      |
| 응축수 배수기         | 수동 회전                                      |
| 디자인 구조          | 원심 분리기 포함 소결 필터                            |
| 최대 응축수 용량       | 43 cm <sup>3</sup>                         |
| 바울 보호망          | 금속 바울 보호망                                  |
| 작동 압력           | 0 ... 16 bar                               |
| 표준 공칭 유량        | 1,900 l/min                                |
| 작동 매체           | ISO 8573-1:2010 [-:9:]에 준하는 압축 공기<br>가스 주입 |
| 부식 방지 등급 KBK    | 2 - 부식 응력 수준 보통                            |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| 보관 온도           | -10 ... 60 °C                              |
| 출력에서 공기 청정 등급   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>가스 주입     |
| 매체 온도           | -10 ... 60 °C                              |
| 주변 온도           | -10 ... 60 °C                              |
| 제품 중량           | 700 g                                      |
| 마운팅 형태          | 라인 설치<br>액세서리 포함                           |
| 공압 연결구, 포트 1    | G1/4                                       |
| 공압 연결구, 포트 2    | G1/4                                       |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                                  |
| 필터 소재           | PE   |
| 하우징 소재          | 아연 다이캐스트                                   |
| 보울 소재           | PC   |