

멀티핀 소켓 콘넥터 IMP2-SD-26-EA

Part Number(&P): 18665

FESTO



자료 시트

특징	값
허용 가능 케이블 직경	13.5 ... 15 mm
조립 위치	어디든
작동 전압 범위 AC	<= 250 V
허용 가능 전류 부하	7.5 A
보호 등급	IP65
주변 온도	-40 ... 125 °C
제품 중량	97 g
전기 연결	플러그 소켓 26-핀
케이블 패킹 연결	Pg16
플러그 코딩	Y - 입력/출력용
마운팅 형태	슬리브 너트 포함
씰에 대한 재질 정보	CR 광 및 오일 방지
하우징에 대한 재질 정보	구리 합금 니켈 도금
크림프 콘넥터용 재질 정보	구리 합금 금 도금