


DUO 케이블 KM12-DUO-M8-WDWD

Part Number: 18687

FESTO



자료 시트

특징	값
작동 전압 범위 AC	<= 60 V
작동 전압 범위 DC	<= 75 V
허용 가능 전류 부하	2.8 A
보호 등급	IP67
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 70 °C
주위 온도	-30 ... 70 °C
전기 연결	플러그 일자형 / 소켓 각형 M12x1 / M8x1 3-핀 / 3-핀
케이블 구조	3x0,25
케이블 길이	0.6 m
케이블 피복 색상	회색
케이블 피복에 대한 재질 정보	PUR