



미니 슬라이드 SLT-20-125-P-A

Part Number: 188416

FESTO

정밀 Heavy-duty 볼 베어링 가이드 및 조절 가능 끝단 포함.



자료 시트

특징	값
행정거리	125 mm
조절 가능 끝단 범위/길이	12 mm
피스톤 직경	20 mm
드라이브 유니트의 작동 모드	요크
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	요크 운동학
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
주변 온도	-20 ... 60 °C
끝단에서 충격 에너지	0.4 Nm
최대 힘 Fy	1,380 N
최대 힘 Fz	1,380 N
최대 토크 Mx	37 Nm
최대 토크 My	37 Nm
최대 토크 Mz	17 Nm
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	317 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	376 N
이송 질량	1,143 g
제품 중량	2,714 g
대체 연결	제품 도면 참조
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구	G1/8
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
커버 소재	전조 알루미늄 합금
씰 소재	HNBR
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지