

흡착 그립퍼
ESG-25X75
Part Number: 189191



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
흡착컵 사이즈	25x75 mm
조립 위치	수평
디자인 구조	윗면에 진공 연결 측면에 진공 연결 높이 보상 포함 긴 높이 컴펜세이터 포함
흡착컵 홀더에 대한 상관 관계	사이즈 5
흡착형 형태	타원형, 평면
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]에 따른 대기중 공기
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
주변 온도	-10 ... 70 °C
진공 연결	G1/8 G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
흡착 컵 소재	NBR