


흡착 컵 홀더 ESH-HA-5-G

Part Number: 189201

FESTO

높이 보상자 없음, 윗면 진공 연결, 높이 보상자는 두개의 육각 너트로 안정.



자료 시트

특징	값
부피	1.862 cm ³
조립 위치	수평
디자인 구조	윗면에 진공 연결
흡착컵 홀더에 대한 상관 관계	사이즈 5
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:-:]에 따른 대기중 공기
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	84 g
마운팅 형태	잠금 너트 포함
흡착컵 마운팅	M10
진공 연결	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
브라켓 소재	알루미늄 니켈 도금 황동 POM 열-처리 강철 고합금 강철