

흡착 컵 홀더 ESH-HD-6-G

Part Number: 189242

FESTO

높이 보상자 포함, 측면 진공 연결, 높이 보상자는 두개의 육각 너트로 안정.



자료 시트

특징	값
흡착컵 홀더에 대한 높이 보상기	20 mm
부피	13.171 cm ³
조립 위치	수평
디자인 구조	측면에 진공 연결 높이 보상 포함
흡착컵 홀더에 대한 상관 관계	사이즈 6
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]에 따른 대기중 공기
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	472 g
마운팅 형태	잠금 너트 포함
흡착컵 마운팅	M20x2
진공 연결	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
브라켓 소재	알루미늄 니켈 도금 황동 POM 열-처리 강철 고합금 강철