


흡착컵 완료 ESS-15-ES

Part Number: 189336

FESTO

순쉬운 교체 가능,



자료 시트

특징	값
최소 작업물 반경	20 mm
공칭 사이즈	2 mm
흡착컵 직경	15 mm
흡착컵 용량	0.35 cm ³
연결 위치	상단
조립 위치	어디든
흡착컵 홀더에 대한 상관 관계	사이즈 3
흡착형 형태	원형, Extra-deep
작동 압력 MPa	-95 ... 0 kPa
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
공칭 작동 압력	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]에 따른 대기중 공기
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-30 ... 180 °C
공칭 작동 압력에서 유지력	9.8 N
공칭 작동 압력의 측면 힘	10 N
제품 중량	1.9 g
마운팅 형태	진공 포트를 통해
진공 연결	M4
색상	투명
지주 경도	50 +/- 5
나사산 플러그 소재	다이아프램 밸브
재질 사항	RoHS 에 승인
흡착 컵 소재	VQM (실리콘)