

# 밸브 터미널 VIMP-03-B


Part Number(&P): 18970

FESTO

멀티핀 연결 포함

주문시, 밸브 터미널 Configurator를 구동해 주십시오.

이제품은 설정에만 의존한다면, 기술자료시트 상의 데이터 및 해당 액세서리가 정확하게 일치하지 않을 수도 있습니다.



## 자료 시트

~ConfIndependentDatasheet

특징	값
밸브 기능	5/2 단동 솔레노이드 5/2 복동 솔레노이드 5/3 공급 5/3 배기 5/3 중간 위치 닫힘
표준 공칭 유량	300 ... 1,300 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
전기적 연결	Multipol
최대 밸브 연수	24
최대 압력 존 수량	3
전기 I/O 시스템	예
주변 온도	-5 ... 50 °C
폭	18 mm 26 mm
보호 등급	IP65
배기 기능	유량 조절 가능
액츄에이터 형태	전기적
밸브 터미널 타입	03
디자인 구조	피스톤 슬라이드
파일럿 공압 공급	외부 내부
밸브 터미널 구조	모듈형 및 확장 가능
내부 파일럿 에어작동 밸브 터미널용 작동 압력	4 ... 8 bar
파일럿 압력	4 ... 6 bar
진공에 대한 적합성	예
공칭 동작 전압 DC	24 V
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-5 ... 50 °C