

# 소음기 UOS-1-LF

Part Number: 1901207

FESTO

QS push-in 피팅의 빈번한 교체 또는 접근이 취약한 곳.



## 자료 시트

특징	값
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰 미포함
조립 위치	어디든
디자인 구조	개방 소음기
작동 압력 MPa	0 ... 1 MPa
작동 압력	0 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
음향 압력 레벨	75 dB(A)
주변 온도	-10 ... 50 °C
마운팅 형태	외부 (수) 나사산 포함
제품 중량	157.9 g
공압 연결구	G1
소음기 내장 소재	PE
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	전조 알루미늄 합금