


# 반-회전 드라이브 DRE-77-F12-Q08-FS-O-PS

Part Number(&P): 190260

FESTO

단동, VDI/VDE 3845 에 따른 공압 연결, Namur 밸브는 직접 플랜지 마운팅 가능

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.



## 자료 시트

| 특징                                    | 값                          |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 액추에이터의 사이즈                            | 77                         |
| 플랜지 홀 패턴                              | F12                        |
| 회전 각도                                 | 90 deg                     |
| 표준에 따른 피팅 연결구                         | ISO 5211                   |
| 쿠션                                    | 쿠션 없음                      |
| 조립 위치                                 | 어디든                        |
| 작동 모드                                 | 단동                         |
| 디자인 구조                                | 랙과 피니언                     |
| 위치 감지                                 | 없음                         |
| 표준에 따른 밸브 연결                          | VDI/VDE 3845 (NAMUR)       |
| 작동 압력                                 | 2 ... 10 bar               |
| ATEX 인증                               | II 2 GD c X                |
| ATEX 승인                               | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C         |
| 작동 매체                                 | 건조, 윤활 또는 비윤활              |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조 ) | EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응 |
| 부식 방지 등급 KBK                          | 3                          |
| 주변 온도                                 | -20 ... 80 °C              |
| 사이클 0°-90°-0° 당 공기 소모량                | 18 l                       |
| 제품 중량                                 | 19,800 g                   |
| 샤프트 연결                                | V27                        |
| 공압 연결구                                | 서브-베이스<br>G1/4             |
| 재질 사항                                 | PWIS 물질 함유                 |