

# Non-return 밸브 HA-1/8-QSM-3/16-U

Part Number: 190849

FESTO

수 나사산에서 QS 플러그 컨넥터까지의 유량  
이 Type은 진공에 적합.



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	Non-return 기능
공압 연결구, 포트 1	1/8 NPT
공압 연결구, 포트 2	QS-3/16
마운팅 형태	나사산
표준 공칭 유량	238 l/min
작동 압력	-1 ... 10 bar
주변 온도	0 ... 60 °C
하우징 소재	황동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
최소 차압, 개방	0.1 bar
최소 차압, 폐쇄	0.2 bar
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
제품 중량	13 g
재질 사항	RoHS 에 승인