



차등 압력 밸브 LRL-10-32-UNF-QS-5/32-U

Part Number: 190903
단종 예정 제품

FESTO

마노미터 미포함, 수 나사산 및 QS 플러그 컨넥터 포함.
단종 예정 제품. 2023년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|----------------------------------|
| 컨트롤러 기능 | 차등 압력, 일정 |
| 공압 연결구, 포트 1 | 10-32 UNF-2A |
| 공압 연결구, 포트 2 | QS-5/32 |
| 마운팅 형태 | 나사산 |
| 공급 압력 1 Mpa | 0 ... 0.9 MPa |
| 입력 압력 1 | 0 ... 9 bar |
| 공급 압력 1 psi | 0 ... 130.5 psi |
| 주변 온도 | 0 ... 60 °C |
| 하우징 소재 | PBT-강화 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 제품 중량 | 9 g |
| 나사산 플러그 소재 | 황동 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |