



# 진공 흡착컵 ESV-80-ES

Part Number: 191045

FESTO

소모품, 순쉬운 교체 가능



## 자료 시트

| 특징                               | 값                                  |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 최소 작업물 반경                        | 160 mm                             |
| 흡착컵 직경                           | 80 mm                              |
| 흡착컵 용량                           | 44.18 cm <sup>3</sup>              |
| 연결 위치                            | 상단                                 |
| 조립 위치                            | 어디든                                |
| 흡착형 형태                           | 원형, Extra-deep                     |
| 작동 압력 MPa                        | -95 ... 0 kPa                      |
| 작동 압력                            | -0.95 ... 0 bar                    |
| Operating pressure               | -13.775 ... 0 psi                  |
| Nominal operating pressure       | -70 kPa                            |
| 공칭 작동 압력                         | -0.7 bar                           |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi                         |
| 작동 매체                            | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]에 따른 대기중 공기 |
| PWIS conformity                  | VDMA24364 zone III                 |
| 식품 안전                            | 추가 재료 정보 참조                        |
| 주변 온도                            | -30 ... 180 °C                     |
| 공칭 작동 압력에서 유지력                   | 275 N                              |
| 제품 중량                            | 41 g                               |
| 색상                               | 투명                                 |
| 지주 경도                            | 50 +/- 5                           |
| 재질 사항                            | RoHS 에 승인                          |
| 흡착 컵 소재                          | VQM (실리콘)                          |