



진공 필터 ESF-3

Part Number: 191202

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
필터 등급	10 µm
작동 압력	-0.95 ... 4 bar
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	100 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:--]에 따른 대기중 공기
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
주변 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	9 g
마운팅 형태	외부 (수) 나사산 포함 진공 포트를 통해
공압 연결구	M4
진공 연결	M4
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
필터 소재	PVF
하우징 소재	알루미늄 다이어프램 밸브