


진공 필터 ESF-4B

Part Number: 191204

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|-----------------------------------|
| 조립 위치 | 어디든 |
| 필터 등급 | 10 µm |
| 작동 압력 | -0.95 ... 4 bar |
| Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi) | 270 l/min |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010 [7:--]에 따른 대기중 공기 |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 주변 온도 | 0 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 19 g |
| 마운팅 형태 | 외부 (수) 나사산 포함 진공 포트를 통해 |
| 공압 연결구 | M6 |
| 진공 연결 | M6 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 씰 소재 | NBR |
| 필터 소재 | PVF |
| 하우징 소재 | 알루미늄 다이아프램 밸브 |