


발광 썬
MC-LD-230AC
 Part Number: 19146

FESTO

MSN1G, MSN1W 솔레노이드 코일용.



자료 시트

특징	값
스위칭 상태 표시기	LED
마운팅 형태	M3 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
제품 중량	1.6 g
전기 연결	EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 A타입 DIN EN 175301-803에 따름 사각 디자인, MSC
공칭 작동 전압, AC	230 V
서지 강도	4 kV
보호 접지 연결	가능
공칭 전력, 발광 썬	0.33 W
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
보호 등급	IP65
주변 온도	-25 ... 85 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
오염 등급	3
하우징 소재	TPE-U(PU)
색상	투명