



플러그 SEA-3GS-M8-S

Part Number: 192009

FESTO

밸브 터미널용.



자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 61076-2-104 EN 61984
조립 위치	어디든
제품 중량	6 g
컨테이너 사이즈	1
전기 연결 1, 설계	원형
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	M8x1, EN 61076-2-104 표준 A 코드
전기 연결 1, 핀/와이어 수	3
전기 연결 1, 마운팅 타입	육각형 A/F 9mm 및 세로 방향 널링 포함 나사형 잠금 장치
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 기술	볼트 체결 단자
전기 연결 2, 핀/와이어 수	8
작동 전압 범위 DC	<= 60 V
작동 전압 범위 AC	<= 60 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	3 A
서지 강도	1.5 kV
케이블 패킹 연결	Pg7
케이블 직경	2.5 ... 5 mm
공칭 도선 단면적	0.14 ... 0.5 mm ²
보호 등급	IP65
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-40 ... 85 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	PA
하우징 색상	흑색
나사 타입 잠금 소재	니켈 도금 다이 캐스트 아연
씰 소재	NBR
전기 접촉 소재	황동, 도금