


유지 클립  
MKRS-12-B  
Part Number: 192288

FESTO

고정된 커버에 탄성 도관 고정용.



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-30 ... 80 °C
제품 중량	9 g
마운팅 형태	프로파일 마운팅 플러그 인 관통 홀 포함 옵션
재질 사항	RoHS 에 승인