



진공 스위치 VPEV-1/8-M12

Part Number: 192489

FESTO



자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 60947-5-1
인증	CCC c UL us - Recognized (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
재질 사항	RoHS 예 승인
측정된 변수	상대 압력
측정 방법	공압/전기 압력 변환기
압력 측정 범위	-1 ... 1.6 bar
작동 압력 MPa	-0.1 ... 0.16 MPa
작동 압력	-1 ... 1.6 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
매체 온도	-20 ... 80 °C
주변 온도	-20 ... 80 °C
스위칭 부품 기능	전환 스위치
최대 스위칭 주기	3 Hz
최대 스위칭 출력 전압 AC	48 V
최대 스위칭 출력 전압 DC	48 V
최대 출력 전류	4,000 mA
최소 부하 전류	24 V에서 1 mA 10 V에서 10 mA 5 V에서 100 mA
유도성 부하에 대한 이용 카테고리	AC-14 DC-13
저항성 부하에 대한 이용 카테고리	AC-12 DC-12
전기 연결	4-핀 M12x1 플러그 EN 60947-5-2에 따름 원형 디자인
마운팅 형태	관통 홀 포함
조립 위치	어디든
공압 연결구	G1/8
제품 중량	220 g
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
스위치 접점 소재	은색
조절 범위의 하한치	-0.95 ... -0.2 bar
변환 후 문턱값 설정 범위	0.16 ... 1.6 bar
보호 등급	IP65
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L