

서비스 유니트 FRC-1/4-D-7-O-MIDI-A

Part Number: 192643



Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

필터 압력조절기/윤활기 조합, 최대 출력 압력 7 bar, 40 μ 필터,
금속 보호망 포함.

자동 배수기 포함. 압력 게이지 없음.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	MIDI
시리즈	D
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	압력 게이지 미포함 필터 압력 조절기 비례 표준 분류 윤활기
최대 응축수 용량	43 cm3
필터 등급	40 μm
바울 보호망	금속 바울 보호망
압력 게이지	G1/4이 준비됨
작동 압력	2 ... 12 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 7 bar
최대 압력 Hysteresis	0.2 bar
표준 공칭 유량	1,700 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 에 준하는 압축 공기 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
출력에서 공기 청정 등급	ISO 8573-1:2010 [7:8:-]에 따른 압축 공기 가스 주입
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1,440 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	아연 다이캐스트
보울 소재	PC