

소켓 MSSD-C-S-M16

Part Number: 192748

FESTO

절연-관통 접점 포함



자료 시트

특징	값
연결 주기	10
마운팅 형태	M3 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
조립 위치	어디든
제품 중량	38 g
전기 연결	4-핀 플러그 소켓 EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 A타입
케이블 직경	5.5 ... 8 mm
공칭 도선 단면적	0.5 ... 1 mm ²
보호 등급	IP67 IEC 60529에 따름
주변 온도	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA
하우징 색상	흑색