



차동 압력 밸브 LRLLM-1/16-NPT-QS-5/32-U

Part Number(&P): 192829

FESTO

마노미터 미포함, 슛나사산 및 QS 플러그 컨넥터 포함.
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.
단종 예정, 2011년까지만 가능.



자료 시트

특징	값
컨트롤러 기능	차동 압력, 일정
공압 연결구, 포트 1	NPT1/16-27
마운팅 형태	나사산
입력 압력 1	0 ... 9 bar
주변 온도	0 ... 60 °C
하우징에 대한 재질 정보	PBT-강화
작동 매체	필터처리 압축공기
조립 위치	어디든
제품 중량	17.5 g
볼트 취부 못에 대한 재질 정보	황동