


무동력 가이드 축
FDG-32- -
Part Number: 192852



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	32
행정거리	10 ... 3,000 mm
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	드라이브 유닛 미포함 가이드 축
최대 속도	3 m/s
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
주변 온도	-10 ... 60 °C
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
가이드 부품에 대한 재질 정보	강철
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 아노다이징