


표준 실린더 DNA-3 1/4"- -

Part Number(&P): 193386

FESTO

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.
Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



에서 표시

자료 시트

~ConfIndependentDatasheet

특징	값
행정거리	0.5 ... 80 "
피스톤 직경	3 1/4"
표준에 기반	ANSI/NFPA
작동 압력	0.6 ... 12 bar
작동 모드	복동
작동 매체	필터처리 압축공기
부식 방지 등급 KBK	1
주변 온도	>= -20 °C
커버에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철