



# 진공 발생기

## VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RO1

Part Number: 193569

FESTO

표준, 높은 진공, 폭 10 mm, 플러그 콘넥터와 개방형 소음기를 갖는 T 형상.



### 자료 시트

특징	값
공칭 사이즈, 라발 노즐	0.45 mm
격자 치수	10 mm
디자인, 소음기	열림
조립 위치	어디든
배출기 특성	높은 진공도 표준
내장된 기능	개방 소음기
디자인 구조	T-형태
최대 흡입율시 작동 압력	2.1 bar
작동 압력	1 ... 8 bar
최대 진공도시 작동 압력	4.5 bar
최대 진공	88 %
공칭 작동 압력	6 bar
대기상태에서 최대 흡입율	6.2 l/min
공칭 작동 압력에서 에어 공급 타임	4.8 s
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 ... 60 °C
공칭 작동 전압에서의 소음도	53 dB(A)
주변 온도	0 ... 60 °C
최대 죄임 토크	0.5 Nm
제품 중량	15 g
마운팅 형태	관통 홀 포함 역세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	QS-4
공압 연결구, 포트 3	개방 소음기
진공 연결	QS-4
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
리시버 노즐 소재	POM
하우징 소재	POM-강화
소음기 소재	PE
트랜스미터 노즐 소재	전조 알루미늄 합금
피팅 소재	황동 니켈 도금