



일방향 유량 조절 밸브 GR-QS-4-LF

Part Number: 193966
단종 예정 제품

FESTO

일방향으로 유량 조절 가능.
단종 예정 제품. 2017년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	일방향 유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	QS-4
공압 연결구, 포트 2	QS-4
조절 부품	널링 볼트
마운팅 형태	옵션 전면 패널 설치 관통 홀 포함 액세서리 포함
정방향 표준 공칭 유량	40 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	100 ... 110 l/min
작동 압력	0.2 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
하우징에 대한 재질 정보	PA-강화
조립 위치	어디든
유량 제어 방향에서 표준 유량: 6 -> 0 bar	130 l/min
차단 방향에서 표준 유량: 0 -> 6 bar	170 ... 185 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
매체 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	15 g
재질 사항	RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	NBR
해제 링 재질 자료	POM
조절 볼트 재질 자료	황동 니켈 도금