



# 압력 조절기 LRS-1-D-MAXI

Part Number: 194666

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

잠금 가능 압력조절기 헤드 포함, 12 bar까지의 작업 압력.  
대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.

FESTO



## 자료 시트

특징	값
사이즈	MAXI
시리즈	D
액츄에이터 자물쇠	내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	어디든
디자인 구조	파일럿 피스톤 압력 조절기
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 이차 배기 포함
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	0 ... 16 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 12 bar
최대 압력 Hysteresis	0.4 bar
표준 공칭 유량	11,500 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	888 g
마운팅 형태	전면 판넬 설치 라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1
공압 연결구, 포트 2	G1
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	아연 다이캐스트
씰 소재	NBR
하우징 소재	아연 다이캐스트