



압력 조절기 LRS-1/8-G

Part Number(&P): 194694
단종 예정 제품

FESTO

압력 게이지 미포함, 잠금 가능 조절기 헤드.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



자료 시트

특징	값
액츄에이터 자물쇠	내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	어디든
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함
압력 게이지	G1/8" 준비
작동 압력	1 ... 20 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 12 bar
최대 압력 Hysteresis	0.2 bar
표준 공칭 유량	600 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
매체 온도	-10 ... 80 °C
주변 온도	-10 ... 80 °C
제품 중량	420 g
마운팅 형태	전면 패널 설치 라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	황동