


로드 아이 CRSGS-M6

Part Number: 195580

FESTO

육각 너트 포함, 구형 회전 실린더 마운팅 (피스톤-로드 측면)용 DIN ISO 8139.



자료 시트

특징	값
사이즈	M6
표준에 기반	ISO 12240-4
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
주변 온도	-40 ... 150 °C
제품 중량	29 g
재질 사항	RoHS 에 승인
외부 링 소재	고합금 강철
하우징 소재	고합금 강철
내부 링 소재	고합금 강철
너트 소재	고합금 강철