



일방향 유량 조절 밸브 GRLA-F-1/4-QS-8-D

Part Number: 195601
단종 예정 제품

뛰어난 부식 방지

단종 예정 제품. 2016년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	배기 공기용 일방향 유량 조절 밸브
공압 연결구, 포트 1	QS-8
공압 연결구, 포트 2	G1/4
액추에이터 형태	수동
조절 부품	슬롯형 헤드 볼트
마운팅 형태	나사산
정방향 표준 공칭 유량	530 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	402 ... 578 l/min
주변 온도	0 ... 150 °C
조립 위치	어디든
작동 압력 전체 온도 범위	0.2 ... 10 bar
유량 제어 방향에서 표준 유량: 6 -> 0 bar	720 l/min
차단 방향에서 표준 유량: 0 -> 6 bar	610 ... 760 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
보관 온도	-10 ... 150 °C
매체 온도	0 ... 150 °C
공칭 조임 토크	5 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 10 %
제품 중량	37 g
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	FPM
재질 정보, 중공 볼트	전조 알루미늄 합금
해제 링 재질 자료	황동 크롬 및 니켈 도금
조절 볼트 재질 자료	고합금 강철, 부식방지
회전 조인트 재질 자료	황동 크롬 및 니켈 도금