


AS-i 모듈

ASI-EVA-4E-M12-5POL

Part Number: 197069

4 센서 입력용 AS-interface



자료 시트

특징	값
극성 보호	작동 전압용
DC 작동 전압, AS-interface	26.5 ... 31.6 V
입력의 최대 수량	4
잉여 리플, AS-interface	20 mVss
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
보관 온도	-20 ... 70 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 ... 50 °C
인증	c UL us - Recognized (OL)
제품 중량	200 g
입력 특성	IEC 1131-2, type 02에 따름
입력 논리 회로	PNP (Positive-스위칭)
마운팅 형태	관통 홀 포함