

# 나선형 플라스틱 배관 PUN-12X2-S-1-SW

Part Number: 197614

FESTO

높은 탄력성, 폭 넓은 범위에 가수 분해 방지



## 자료 시트

| 특징              | 값                             |
|-----------------|-------------------------------|
| 작업 길이           | 1 m                           |
| 외부 직경           | 12 mm                         |
| 블록 길이           | 0.32 m                        |
| 내부 직경           | 8 mm                          |
| 코일 직경           | 95 mm                         |
| 권선 수            | 9                             |
| 온도에 따른 작동압력     | -0.95 ... 10 bar              |
| 인증              | TÜV                           |
| 인증서 발행 부서       | B 013277 0506 00              |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L                |
| 주변 온도           | -35 ... 60 °C                 |
| 제품 중량           | 200 g                         |
| 공압 연결구          | 외부 직경 12 mm의 푸쉬인 커넥터용         |
| 색상              | 흑색                            |
| 지주 경도           | D 52 +/-3                     |
| 튜브 소재           | TPE-U(PU)                     |