

# 나선형 플라스틱 배관 PPS-4-7,5-1/4-BL

Part Number: 19798

FESTO

2 회전 피팅 및 씰링 링, 폴리아미드 (식품 산업용으로 허가되지 않음).



## 자료 시트

특징	값
작업 길이	7.5 m
외부 직경	6.3 mm
블록 길이	0.34 m
내부 직경	4.7 mm
코일 직경	75 mm
권선 수	44
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 21.2 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-30 ... 80 °C
공칭 조임 토크	11 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
제품 중량	249 g
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 G1/4
공압 연결구, 포트 2	수 나사산 G1/4
색상	청색
연결 나사산 소재	황동
재질 사항	RoHS 에 승인
좌굴(buckling) 방지 소재	강철 아연 도금
튜브 소재	폴리아미드 12