


회전 분배기 GF-1/4

Part Number: 2094

FESTO

공급구 고정, 네개의 회전 출구



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	11.5 mm
조립 위치	어디든
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
최대 속도	300 1/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 G1/4
공압 연결구, 포트 2	암 나사산 G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인