


기어 박스 EMGC-67-A-G1-SEC-67

Part Number: 2321480
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2026년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
기어 유닛의 플랜지 사이즈	67 mm
모터 플랜지 사이즈	67 mm
비틀림 백래쉬	0.67 deg
기어 유닛 형태	직각 기어 유닛
기어 유닛 비	1:1
최대 입력 속도	4,500 1/min
기어 유닛의 작동 온도	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP54
연속 출력 토크	2 Nm
기어 유닛의 관성 질량 모멘트	0.09 kgcm ²
최대 출력 토크	2.1 Nm
최대 효율	90 %
비틀림 저항	0.105 Nm/arcmin
제품 중량	930 g
인터페이스 코드, 모터 출력	67A
인터페이스 코드, 모터 인	67A
재질 사항	RoHS 에 승인