


연결 케이블

NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Part Number: 2384165

FESTO



자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
조립 위치	어디든
제품 중량	28 g
전기 연결 1	2x 각형 소켓, M12, 3-핀
전기 연결 2	각형 플러그, M8x1, 4핀
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	2 A
케이블 길이	0.2 m
케이블 직경	2.9 mm
케이블 구조	2x0,14
보호 등급	IP65
주변 온도	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)