



공압 압력 조절기

LRP-1/8-6

Part Number: 2416371

FESTO

압력 게이지 없음.



자료 시트

특징	값
사이즈	40
시리즈	LR
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	어디든
디자인 구조	파일럿 정밀 격판 압력 조절기
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 이차 배기 포함
압력 게이지	G1/8이 준비됨
작동 압력 MPa	0.1 ... 0.8 MPa
작동 압력	1 ... 8 bar
압력 조절 범위	0.1 ... 6 bar
최대 압력 Hysteresis	0.02 bar
표준 공칭 유량	300 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	200 g
마운팅 형태	전면 패널 설치 라인 설치 액세서리 포함
압력 게이지 연결	G1/8
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄
멤브레인 소재	NBR