


병렬 키트 EAMM-U-70-D40-60P-96

Part Number: 2617488

★ 핵심 제품군

전동 드라이브에 적합.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	70
조립 위치	어디든
기어 유니트 비	1:1
최대 속도	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	118 kgmm ²
무 부하 토크	0.18 Nm
이송 가능 토크	7 Nm
제품 중량	1,730 g
인터페이스 코드, 액추에이터	D40B
인터페이스 코드, 모터 인	60P
재질 사항	RoHS 에 승인