


분기 모듈
PMBL-90-HP3-E
 Part Number: 2663892

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	90
공칭 직경 DN	36
시리즈	L
조립 위치	어디든
디자인 구조	분기 모듈
작동 압력 MPa	0 ... 5 MPa
작동 압력	0 ... 50 bar
파일럿 압력	0 ... 50 bar
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 인쇄 장치 규정이 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7.4:4]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-10 ... 60 °C
식품 안전	추가 재료 정보 참조
매체 온도	5 ... 60 °C
주변 온도	5 ... 60 °C
제품 중량	2,600 g
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR PE
하우징 소재	전조 알루미늄 합금