



# 벨로우즈 실린더 EB-80-20

Part Number: 2748903

FESTO

유지 보수 필요 없음, Stick/slip 현상 없음.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	80
필요 설치 직경	95 mm
행정거리	20 mm
확장시 최대 높이	70 mm
최대 경타 각도	10 deg
최대 오프셋	5 mm
최소 설치 높이	50 mm
작동 모드	단동
작동 압력	0 ... 8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[-:4]에 따른 압축 공기
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 용력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 ... 70 °C
Reset 력	400 N
제품 중량	500 g
마운팅 형태	내부 (압) 나사산 포함
공압 연결구	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
벨로우즈 소재	CR
하우징 소재	알루미늄 주물