


가이드 유니트 EAGF-V2-KF-40-200

Part Number: 2782976

★ 핵심 제품군

전동 실린더 ESBF용.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	40
행정거리	200 mm
역 백래쉬	0 μ m
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	가이드
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
최대 힘 Fy	1,000 N
최대 힘 Fy 정적	1,260 N
최대 힘 Fz	1,000 N
최대 힘 Fz 정적	1,260 N
최대 토크 Mx	44 Nm
최대 토크 Mx 정적	55 Nm
최대 토크 My	52 Nm
최대 토크 My 정적	65 Nm
최대 토크 Mz	52 Nm
최대 토크 Mz 정적	65 Nm
치환력	15 N
이송 질량	1,923 g
제품 중량	3,157 g
행정거리 0 mm일 때 이송 질량의 무게 중심	38 mm
행정거리 10mm당 이송 질량의 무게 중심 추가 허용치	4.2 mm
마운팅 형태	내부 (암) 나사산 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
가이드 컴포넌트 소재	열-처리 강철
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
요크 플레이트 소재	강철