


# T-원터치 콘넥터 NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Part Number: 2839867

FESTO



## 자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 61076-2-101
마운팅 형태	나사산
제품 중량	25 g
전기 연결 1	일자형 소켓, M12x1, 5-핀, A-코드
전기 연결 2	일자형 소켓, M12x1, 5-핀, A-코드
전기 연결부 3	직선형 플러그 커넥터, M12, 5핀, A
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
서지 강도	1.5 kV
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
하우징 소재	TPE-U(PUR)
하우징 색상	흑색
유니언 너트 소재	아연 다이캐스트 니켈 도금
씰 소재	FPM
전기 접점 소재	구리 합금 금 도금