


회전 플랜지
CRSNCS-63
Part Number: 2895923



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------------------|--|
| 사이즈 | 63 |
| 표준에 기반 | ISO 15552 (이전 VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 사양 | 탁월한 부식 보호 기능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 4 - 부식 응력 수준 매우 높음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| 주변 온도 | -40 ... 150 °C |
| 제품 중량 | 576 g |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 마운팅 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 로드 엔드 베어링 소재 | PTFE 압력 증강 기능 |
| 나사 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |