


케이블 포함 플러그 소켓 KMF-1-230AC-2.5

Part Number: 30936

FESTO

조립됨, F 솔레노이드용.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|--|
| 마운팅 형태 | M3 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 제품 중량 | 170 g |
| 전기 연결 | 플러그 소켓 |
| 공칭 작동 전압, AC | 230 V |
| 보호 접지 연결 | 가능 |
| 케이블 길이 | 2.5 m |
| 케이블 직경 | 6 mm |
| 케이블 구조 | 3x0,75 |
| 보호 등급 | IP67 IEC 60529에 따름 |
| 주변 온도 | -20 ... 80 °C |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU 저전압 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 케이블 피복 소재 | PVC |
| 하우징 소재 | PC POM |
| 전기 접점 소재 | 청동 |